

Terminal Type 2

RoHS



Terminal Loks

| Description Beschreibung | Wire Diam. Drahtdurchmesser | Type of terminal loks Verriegelungstyp |
|--|--------------------------------|---|
| For part number/ für Teilenummer: 354505 | 0,50 - 2 mm ² | 8 |

| Part Number Teilenummer | Description Beschreibung | Wire Diam. Drahtdurchmesser | Material |
|---|-----------------------------|--|--|
| 913-064 (Reeled/auf Spule per 1200 pcs) 0913064001 (Single per 250 pcs) | Female 8,0 mm | 2.09-3.32 mm ² / 14-12AWG 2.09-3.32 mm ² / 14-12AWG | Silver plated brass / Messing, versilbert |
| 913-068-001 (Reeled/auf Spule per 1200 pcs) 913-068 (Single per 200 pcs) | Female 8,0 mm | 5.37mm ² / 10AWG 5.37mm ² / 10AWG | Silver plated brass / Messing, versilbert |

Terminal Type 3

RoHS



Terminal Loks

| Description Beschreibung | Wire Diam. Drahtdurchmesser | Type of terminal loks Verriegelungstyp |
|--|--------------------------------|---|
| For part number/ für Teilenummer: 354506 / 354508 / 354535 / 354536 | - | 1 |
| For part number für Teilenummer: 354507 | - | 2 |

| Part Number Teilenummer | Description Beschreibung | Wire Diam. Drahtdurchmesser | Material |
|--|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| 913-053 (Reeled per 2000 pcs) 0913053001 (Single per 250 pcs) | - | 0.5-0.8 mm ² / 18-20AWG 0.5-0.8 mm ² / 18-20AWG | Tin plated brass / Messing, verzinkt |
| 913-253 (Reeled per 3000 pcs) | - | 0.5-1.00 mm ² (metric) | Tin plated brass / Messing, verzinkt |
| 913-065 (Reeled per 2100 pcs) 0913065001 (Single per 250 pcs) | - | 1.33-2.09 mm ² / 14-16AWG 1.33-2.09 mm ² / 14-16AWG | Tin plated brass / Messing, verzinkt |
| 913-265 (Reeled per 2500 pcs) | - | 1.1-2.50 mm ² (metric) | Tin plated brass / Messing, verzinkt |
| 913-055 (Reeled per 1900 pcs) 0913055001 (Single per 250 pcs) | - | 3.32-5.37 mm ² / 10-12AWG 3.32-5.37 mm ² / 10-12AWG | Tin plated brass / Messing, verzinkt |
| 913-255 (Reeled per 15000 pcs) | - | 4.0-6.0 mm ² (metric) | Tin plated brass / Messing, verzinkt |