HHX-Inlinehalter für Sicherungseinsätze bis 32 V / **HHX**-Inlineholder for fuse links up to 32 V / **HHX**-Porte-fusible-inline pour fusibles jusqu'à 32 V

Achtung: Produkt ist zur Zeit ausschließlich in Europa verfügbar / Attention: Product is only available in Europe at this time / Attention: Produit est uniquement disponible en Europe pour l' instant

Gehäuse / Housing / Corps:
aus Thermoplast / out of thermoplastic / de matière thermoplastique

Anschlüsse / Connections / Connexions:
rote Leitung : 13.3mm² / red wire: 13.3mm² / rouge ligne: 13.3mm²

Farbe / Colour / Couleur:
schwarz / black / noir

Verpackungseinheit / Packaging unit / Emballage: 1 Stück / piece / pièce

Achtung: 1.00 bedeutet die Nummer "Eins" mit zwei Dezimalstellen. 1,000 bedeutet die Nummer "Eintausend" / Note: 1.00 means the number "one" with two decimal places. 1,000 means the number "one thousand" / Attention: 1.00 signifie le numero "un" avec deux decimals. 1,000 signifie le numero "mille"

Artikel-Nr. Article-No. Réf. d'article **PUDENZ**	Bezeichnung Description Définition	Gewicht/St. Weight/pcs. Poids/pcs.
HHX	komplett / complete / complèt	116 g

zugehörige Sicherungseinsätze siehe Seite 14-15 / corresponding fuse links see page 14-15 / fusibles correspondant voir page 14-15

Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm