产品认证证书

证书编号：CQC16001159721

发证日期：2024 年 04 月 30 日
有效期至：2029 年 04 月 29 日

委托人名称及注册地址	Littelfuse Inc. 8755 West Higgins Road Suite 500 Chicago,IL 60631,美国
制造商名称及注册地址	Littelfuse Inc. 8755 West Higgins Road Suite 500 Chicago,IL 60631,美国
生产企业名称及生产地址	昆山利韬电子有限公司 江苏省昆山综合保税区 B 区中央大道 389 号
产品名称和系列、规格、型号	热敏电阻（限流型） 见附页
产品标准和技术要求	GB 4943.1-2022;IEC 60730-1：2013§15、17、J.15、J.17;GB/T 7153-2002
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471553-2022 认证规则的要求，特发此证。
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2016 年 11 月 30 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司 1101061026946

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070
电话：+86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC16001159721　　第 1 页 /共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

LVR005N(LVR005NK,LVR005NK-2,LVR005NS,LVR005NS-1,LVR005NS-2)（电阻值范围 18.5Ω-31.0Ω）: 005 表示不动作电流 0.05A；-1 表示拔脚；-2 表示卷装；N 表示新设计；K 表示标准弯脚引线；NS 表示直引线；
LVR008N(LVR008NK,LVR008NK-2,LVR008NS,LVR008NS-1,LVR008NS-2)（电阻值范围 7.4Ω-12.0Ω）: 008 表示不动作电流 0.08A；-1 表示拔脚；-2 表示卷装；N 表示新的设计；K 表示标准弯脚引线；NS 表示直引线；
LVR012(LVR012K,LVR012K-2,LVR012S,LVR012S-1,LVR012S-2)（电阻值范围 3.0Ω-6.5Ω）:012 表示不动作电流 0.12A；-1 表示拔脚；-2 表示卷装；K 表示标准弯脚引线；S 表示直引线；
LVR016(LVR016K,LVR016K-2,LVR016S,LVR016S-1,LVR016S-2)（电阻值范围 2.5Ω-4.1Ω）:016 表示不动作电流 0.16A；-1 表示拔脚；-2 表示卷装；K 表示标准弯脚引线；S 表示直引线；
LVR025(LVR025K,LVR025K-2,LVR025S、LVR025S-1,LVR025S-2)（电阻值范围 1.3Ω-2.1Ω）: 025 表示不动作电流 0.25A；-1 表示拔脚；-2 表示卷装；K 表示标准弯脚引线；S 表示直引线；
LVR033(LVR033K,LVR033K-2,LVR033S,LVR033S-2)（电阻值范围 0.77Ω-1.24Ω）:033 表示不动作电流 0.33A；-1 表示拔脚；-2 表示卷装；K 表示标准弯脚引线；S 表示直引线；
LVR040(LVR040K、LVR040K-1,LVR040K-2,LVR040S,LVR040S-1,LVR040S-2)(电阻值范围 0.6Ω-0.97Ω）: 040 表示不动作电流 0.40A；-1 表示拔脚；-2 表示卷装；K 表示标准弯脚引线；S 表示直引线；
LVR055(LVR055K,LVR055K-2,LVR055S,LVR055S-1,LVR055S-2)（电阻值范围 0.45Ω-0.73Ω）: 055 表示不动作电流 0.55A；-1 表示拔脚；-2 表示卷装；K 表示标准弯脚引线；S 表示直引线；
LVR075(LVR075S,LVR075S-1,LVR075S-2,LVR075K,LVR075K-2,LVR075S-240,LVR075S-240-1,LVR075K-240,LVR075S-240-2,LVR075K-240-2)（电阻值范围 0.316Ω-0.483Ω）: 075 表示不动作电流 0.75A；-1 表示拔脚；-2 表示卷装；S 表示直引线；K 表示标准弯脚引线；-240 表示 240V
LVR100(LVR100S,LVR100S-2,LVR100S-240,LVR100S-240-2,LVR100K-240,LVR100K-240-2)（电阻值范围 0.218 Ω -0.334Ω）: 100 表示不动作电流 1.0A；-2 表示卷装；S 表示直引线；K 表示标准弯脚引线；-240 表示 240V
LVR125(LVR125S,LVR125S-2,LVR125S-240, LVR125S-240-2,LVR125K-240,LVR125K-240-2)(电阻值范围 0.165Ω-0.253Ω）: 125 表示不动作电流 1.25A；-2 表示卷装；S 表示直引线；K 表示标准弯脚引线；-240 表示 240V
LVR200(LVR200S, LVR200S-2,LVR200S-240, LVR200S-240-2,LVR200K-240,LVR200K-240-2)（电阻值范围 0.089Ω-0.131Ω）:
200 表示不动作电流 2.0A；-2 表示卷装；S 表示直引线；K 表示标准弯脚引线；-240 表示 240V
气候类别 40/85/21.动作温度：85℃，额定电压：120V/240VAC

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070
电话：+86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn