



# CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC19001232957

Valid from: Jan.16,2023

Valid until: Jan.15,2028

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT              | Dongguan Littelfuse Electronic Co.,Ltd<br>Nanfang Industrial Park, Beiche Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER           | Dongguan Littelfuse Electronic Co.,Ltd<br>Nanfang Industrial Park, Beiche Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NAME AND LOCATION OF THE FACTORY                          | Dongguan Littelfuse Electronic Co.,Ltd<br>Dongfang Road 39,Nanfang Industrial Park, Beiche Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, China                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION                     | Varistor<br>M3E ( 130E ~ 625E ) □□□□ ( 第一个□代表引线形状; 空白或 L1 表示直脚型, L2 表示外弯脚型, L3 表示 Y 脚型 ( 高低脚 ), L4 表示外弯型并切脚, L5 表示内弯脚型, 5L 表示直脚型脚长 5mm。第二个□代表包装方式; B 或空白表示散装, T 表示编带卷装, A 表示编带盒装。第三个□代表引脚间距; 5 表示引脚间距 5mm, 7 表示引脚间距 7.5mm, 1 表示引脚间距 10mm。第四个□代表不同客户代码, 空白或由一个或多个字母或数字组成, 不影响产品安全性能; 客户代码 "X2855" 特指使用电镀纯锡锡底铜线。) 压敏电压 205V ~ 1000V, 最大连续交流电压: 130VAC ~ 625VAC, 压敏电压的允许偏差为 ±10%, 气候类别为 40/105/56, 详见附表 ( 不用于接入交流电网电源电压 600V, 过电压类别 IV 的设备 ) |
| THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS | GB/T 10193-1997; GB/T 10194-1997; GB 4943.1-2022; IEC 61051-2:1991+Amd1:2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES                             | Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-471551-2022.

Date of original issued: Dec.18,2019

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



SIGNATURE:

谢肇煦



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



# 产品认证证书

证书编号: CQC19001232957

发证日期: 2023 年 01 月 16 日

有效期至: 2028 年 01 月 15 日

**委托人名称** 东莞令特电子有限公司  
**及注册地址** 广东省东莞市虎门镇北栅社区南坊村

**制造商名称** 东莞令特电子有限公司  
**及注册地址** 广东省东莞市虎门镇北栅社区南坊村

**生产企业名称** 东莞令特电子有限公司  
**及生产地址** 广东省东莞市虎门镇北栅社区南坊村东坊路 39 号

**产品名称和系列、规格、型号** 压敏电阻器  
M3E ( 130E ~ 625E ) □□□□ ( 第一个□代表引线形状; 空白或 L1 表示直脚型, L2 表示外弯脚型, L3 表示 Y 脚型 ( 高低脚 ), L4 表示外弯型并切脚, L5 表示内弯脚型, 5L 表示直脚型脚长 5mm。第二个□代表包装方式; B 或空白表示散装, T 表示编带卷装, A 表示编带盒装。第三个□代表引脚间距; 5 表示引线间距 5mm, 7 表示引线间距 7.5mm, 1 表示引线间距 10mm。第四个□代表不同客户代码, 空白或由一个或多个字母或数字组成, 不影响产品安全性能; 客户代码 "X2855" 特指使用电镀纯锡镍底铜线。) 压敏电压 205V ~ 1000V, 最大连续交流电压: 130VAC ~ 625VAC, 压敏电压的允许偏差为 ±10%, 气候类别为 40/105/56, 详见附表 ( 不用于接入交流电网电源电压 600V, 过电压类别 IV 的设备 )

**产品标准和技术要求** GB/T 10193-1997; GB/T 10194-1997; GB 4943.1-2022; IEC 61051-2:1991+Amd1:2009

**认证模式** 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471551-2022 认证规则的要求, 特发此证。  
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2019 年 12 月 18 日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC19001232957

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

| 型号规格        | 本体标识 | 压敏电压(V) | 最大连续交流电压(VAC) | 标准                                                                   |
|-------------|------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| M3E130E□□□□ | E130 | 205     | 130           | GB/T 10193-1997<br>GB/T 10194-1997<br>GB 4943.1-2011<br>GB 8898-2011 |
| M3E140E□□□□ | E140 | 220     | 140           |                                                                      |
| M3E150E□□□□ | E150 | 240     | 150           |                                                                      |
| M3E175E□□□□ | E175 | 270     | 175           |                                                                      |
| M3E195E□□□□ | E195 | 300     | 195           |                                                                      |
| M3E210E□□□□ | E210 | 330     | 210           |                                                                      |
| M3E230E□□□□ | E230 | 360     | 230           |                                                                      |
| M3E250E□□□□ | E250 | 390     | 250           |                                                                      |
| M3E275E□□□□ | E275 | 430     | 275           |                                                                      |
| M3E300E□□□□ | E300 | 470     | 300           |                                                                      |
| M3E320E□□□□ | E320 | 510     | 320           |                                                                      |
| M3E330E□□□□ | E330 | 530     | 330           |                                                                      |
| M3E350E□□□□ | E350 | 560     | 350           |                                                                      |
| M3E385E□□□□ | E385 | 620     | 385           |                                                                      |
| M3E420E□□□□ | E420 | 680     | 420           |                                                                      |
| M3E440E□□□□ | E440 | 710     | 440           |                                                                      |
| M3E460E□□□□ | E460 | 750     | 460           |                                                                      |
| M3E510E□□□□ | E510 | 820     | 510           |                                                                      |
| M3E550E□□□□ | E550 | 910     | 550           |                                                                      |



中国质量认证中心





# 产品认证证书

证书编号: CQC19001232957

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

|             |      |      |     |  |
|-------------|------|------|-----|--|
| M3E625E□□□□ | E625 | 1000 | 625 |  |
|-------------|------|------|-----|--|

注: 第一个□代表引线形状; 空白或 L1 表示直脚型, L2 表示外弯脚型, L3 表示 Y 脚型 (高低脚), L4 表示外弯型并切脚, L5 表示内弯脚型, 5L 表示直脚型脚长 5mm。

第二个□代表包装方式; B 或空白表示散装, T 表示编带卷装, A 表示编带盒装。

第三个□代表引脚间距; 5 表示引线间距 5mm, 7 表示引线间距 7.5mm, 1 表示引线间距 10mm。

第四个□代表不同客户代码, 空白或由一个或多个字母或数字组成, 不影响产品安全性能; 客户代码 “X2855” 特指使用电镀纯锡镍底铜线。



中国质量认证中心