
RESISTANCE/TEMPERATURE TABLE			
TEMP (°C)	RESIS (Ω)	TEMP (°C)	RESIS (Ω)
−40	17,848	45	507.4
−35	13,643	50	433.4
−30	10.528	55	371.8
−25	8,197	60	320.4
−20	6,437	65	277.1
−15	5,095	70	240.7
−10	4,063	75	209.8
−5	3,264	80	183.5
0	2,640	85	161.0
5	2,149	90	141.8
10	1,760	95	125.3
15	1,450	100	111.1
20	1,201	105	98.74
25	1,000	110	88.02
30	837.5	115	78.68
35	705.1	120	70.52
40	596.7	125	63.36



RESISTANCE @ +25°C = 1,000 Ω ± 5%
BETA "β" (+25 TO +85°C) = 3,250°K NOMINAL
POWER RATING = 240 mW
OPERATING TEMPERATURE RANGE = −40 TO +125°C

SEE MANUFACTURING SPECIFICATION (LAYER 1)

REV	REVISION RECORD	DATE	APP
"A"	POWER RATING WAS 300 mW	09/27/17	MW
NONE	RELEASE TO PRODUCTION	02/26/04	DD

SCALE NONE

DRAWN BY
DAN DANKERT

DATE 02/26/04

REV. "A"

LAYER 0 OF 2

U.S. SENSOR CORP.

© COPYRIGHT

714-639-1000 www.ussensor.com

NTC CHIP THERMISTOR

P/N KR102D0J