
| RESISTANCE/TEMPERATURE TABLE | | | |
|---|---|---|---|
| TEMP (°C) | RESIS (Ω) | TEMP (°C) | RESIS (Ω) |
| −40 | 7,555,901 | 45 | 83,102 |
| −35 | 5,415,994 | 50 | 67,671 |
| −30 | 3,924,103 | 55 | 55,390 |
| −25 | 2,872,210 | 60 | 45,564 |
| −20 | 2,122,601 | 65 | 37,660 |
| −15 | 1,582,986 | 70 | 31,269 |
| −10 | 1,190,799 | 75 | 26,076 |
| −5 | 903,155 | 80 | 21,838 |
| 0 | 690,356 | 85 | 18,362 |
| 5 | 531,625 | 90 | 15,505 |
| 10 | 412,293 | 95 | 13,143 |
| 15 | 321,908 | 100 | 11,182 |
| 20 | 252,958 | 105 | 9,547 |
| 25 | 200,000 | 110 | 8,179 |
| 30 | 159,135 | 115 | 7,030 |
| 35 | 127,405 | 120 | 6,061 |
| 40 | 102,606 | 125 | 5,242 |




RESISTANCE @ +25°C = 200,000 Ω ± 5%
BETA "β" (+25 TO +85°C) = 4,250°K NOMINAL
POWER RATING = 240 mW
OPERATING TEMPERATURE RANGE = −40 TO +125°C

SEE MANUFACTURING SPECIFICATION (LAYER 1)

| REV | REVISION RECORD | DATE | APP |
|---|---|---|---|
| "A" | POWER RATING WAS 300 mW | 11/07/17 | MW |
| NONE | RELEASE TO PRODUCTION | 09/29/04 | DD |

SCALE NONE

DRAWN BY
DAN DANKERT

DATE 09/29/04

REV. "A"

LAYER 0 OF 2

U.S. SENSOR CORP.
1832 W. COLLINS AVE.
ORANGE, CA. 92867
714-639-1000 www.ussensor.com

THERMISTOR, NTC CHIP

P/N KR204R0J